



Stauförderketten mit Finger- und Teileschutz

Accumulation chains with finger and parts protection

Kettentyp	Teilung	Lichte Weite	Bolzen-Ø	Bolzen-länge	Innengliedbreite	Breite über Außenlaschen	Rollen-Ø	Stützrollenbreite	Staurollen-Ø	Staurollenbreite	Laschen-dicke	Laschen-höhe	Quer-teilung	Max. Last pro Förderrolle	Max. zul. Kettenzugkraft	Gewicht pro Meter	Gelenk-fläche
Chain type	Pitch	Width between inner plates	Pin Ø	Pin length	Total width inner link	Width over outer plates	Roller Ø	Width of outer roller	Conveyor roller Ø	Width over conveyor roller	Plate thickness	Height inner plate	Transverse pitch	Max. load per conveyor roller	Max. chain load	Weight per meter	Bearing area
	p mm	b1 min. mm	d2 max. mm	b4 max. mm	b2 max. mm	b5 max. mm	d1 max. mm	b9 mm	d5 mm	b8 mm	Ti/To mm	h2 max. mm	pt mm	N	N	q kg/m	f cm²
EST1-1-27-K16	12,7	7,75	4,45	27	11,30	14,50	8,51	4,3	16	7,2	1,60/1,50	11,81	19,1	20	1250	0,9	0,50
EST1-1-27-S16	12,7	7,75	4,45	27	11,30	14,50	8,51	4,3	16	7,2	1,60/1,50	11,81	19,1	50	1250	1,2	0,50
EST1-1-27-K16-CF	12,7	7,75	4,45	27	11,10	14,50	8,51	4,3	16	7,2	1,60/1,50	11,81	19,1	20	1070	0,9	0,50
EST2-1-43-K26	19,05	11,68	5,72	43	15,36	19,55	12,07	8,8	26	11,0	1,85/1,85	16,13	29,2	90	2250	2,0	0,88
EST2-1-43-S26	19,05	11,68	5,72	43	15,36	19,55	12,07	8,8	26	11,0	1,85/1,85	16,13	29,2	140	2250	3,2	0,88
EST3-1-65-S38	25,4	17,02	8,28	65	25,45	32,00	15,88	12,5	38	16,8	4,00/3,00	21,08	45,0	280	6000	4,8	2,11

K = Kunststoff-Förderrolle
K = Plastic conveyor roller

S = Stahl-Staurolle
S = Steel-conveyor roller

CF = Edelstahlkette
CF = Stainless steel chain

