



iwis Customer Service

CallBack Tel: +49 2739 86-21 Fax: -22



E-Mail: sales-wilnsdorf@iwis.com

iwis
antriebssysteme
wir bewegen die welt


FLEXON® Scharnierbandkette Serie 8810 M

Flat Top Chain Series 8810 M


8810 M



* 44,2 Kurve
Curve
45 Gerade
Straight



Laufrichtung
Running direction →



Werkstoff Kette Chain material	Standard, Mega
Werkstoff Bolzen Pin material	Gehärteter Edelstahl Stainless steel hardened
Plattendicke Plate thickness	3,1 mm
Bolzendurchmesser Pin diameter	6,35 mm
Rückbiegeradius Back flex radius	80 mm
Min. Kurvenradius (R) Min. curve radius	500 mm / 18"
Standardlänge Standard length	80 Pitches (10 feet - 3,048 m)

Kettentyp Chain ref	Werkstoff Material	Breite (L) Width		Durchschn. Streckgrenze Average yield load		Gewicht Weight	
		mm	inch	N	lbf	kg/m	lb/ft
SS8810M-K325	Standard	82,5	3 1/4	5.400	1.215	2,70	1,81
SS8810M-K450		114,3	4 1/2			3,10	2,08
SS8810M-K750		190,5	7 1/2			5,10	3,43
Mega8810M-K325	Mega	82,5	3 1/4	8.500	1.913	2,70	1,81
Mega8810M-K330		83,8	3 15/64			2,70	1,81
Mega8810M-K450		114,3	4 1/2			3,10	2,08
Mega8810M-K750		190,5	7 1/2			5,10	3,43
Mega8810M-K325 HS		82,5	3 1/4			2,50	1,68
Mega8810M-K330 HS		83,8	3 15/64			2,65	1,78



68-71
94-95



107



110



114



SPEZIFIKATIONEN

- Optimierte Oberfläche im Vergleich zu Serie 881 für höhere Stabilität beim Flaschentransport
- In Kurven wird die Kette durch Magnete gehalten
- Kann zum Reinigen einfach aus der Führung genommen werden

CHARACTERISTICS

- Optimized surface compared to the series 881 offers improved product stability
- Chains are securely retained in the curve by permanent magnets
- Easily removable from curve for cleaning

HS = High Speed
Oberflächenrauheit: Ra ≤ 0,2 micron
HS = High Speed
Roughness: Ra ≤ 0.2 micron